

**iQ500, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 203 x 60
cm, Edelstahl antiFingerprint
KG39NAICT**



coolFlex Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh System für frisches Obst und Gemüse sowie Full noFrost, um nie wieder abzutauen.

- ✓ hyperFresh <math><0^{\circ}\text{C}></math>: mehr Platz für Obst und Gemüse. Und eine besonders kalte Umgebung für Fisch und Fleisch.
- ✓ Metallrückwand mit multiAirflow: gleichmäßig gekühlte Lebensmittel und Getränke auf allen Ebenen.
- ✓ bottleCooler: Getränke perfekt lagern und kühlen.
- ✓ freezerLight: clevere Gefrierfachbeleuchtung.
- ✓ noFrost: nie wieder abtauen.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: C
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 162 kWh/annum
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 103 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 260 l
 Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
 Geräusch-Effizienzklasse: B
 Bauform: Freistehend
 Dekorrahmen/ -platte: Möglich mit Zubehör
 Höhe: 2030 mm
 Gerätebreite: 600 mm
 Gerätetiefe: 665 mm
 Nettogewicht: 73.7 kg
 Absicherung: 10 A
 Türöffnung: Rechts wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Anschlusskabel: 226.0 cm
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3
 Flaschenregale: Ja
 Frostfree System: Kühlschrank und Gefriergerät
 Gerätetyp: Freistehend



**iQ500, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 203 x 60
cm, Edelstahl antiFingerprint
KG39NAICT**

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch / Jahr: 162 kWh/a
- Nutzinhalt gesamt: 363 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 260 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 l
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Gebürsteter Stahl antiFingerprint

Design

- Vertikaler Stangengriff
- Metallrückwand
- dimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- noFrost - nie wieder abtauen!
- Freezer Light
- Vernetztes Gerät: Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung
- Home Connect-fähig über WLAN
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super-Taste: superKühlen
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil

Kühlteil

- Multi-Airflow-System
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- bottleCooler, verchromter Flaschenrost
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
- Butter-/Käsefach
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh $\rightarrow 0^{\circ}\text{C}$ Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch

Gefriereteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- ****-Gefrierraum: 103 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 15 Std.

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.5 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale

Umwelt und Sicherheit


Montage

Sonderzubehör


**iQ500, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 203 x 60
cm, Edelstahl antiFingerprint
KG39NAICT**

Maßzeichnungen


Maße in mm





Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm



min. 0/65 (A)

Gerätename

KG33, 36, 39, 49

Abmessung /

Bei Modellen

ist für ein ein

Mindestabsta

If the applian
all of the draw
* With and w