

AXOR Citterio
Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Pingriff
 Oberfläche: **Brushed Brass** Artikelnummer: **39451950**



Merkmale

- besteht aus: Einhebel-Wannenmischer bodenstehend, Stabhandbrause, Brauseschlauch, Brausehalter
- 2 Verbraucher
- Ausladung: 200 mm
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- Strahlart Handbrause: Rain, Mono
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 22 l/min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 22 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 16 l/min
- Joystick-Keramikmischsystem
- Umsteller mit automatischer Rückstellung
- Eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussart: Grundkörper
- Standmontage
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar


Technologie



Produktabbildung




Maßzeichnung



AXOR Citterio
Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Pingriff
 Oberfläche: **Brushed Brass** Artikelnummer: **39451950**



Durchflussdiagramm



AXOR Citterio
Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Pingriff
Oberfläche: **Brushed Brass** Artikelnummer: **39451950**



Einbaubeispiel

