

Technisches Merkblatt

Reifenhandfüllmesser mit Digitalanzeige, geeicht 9879-54-04

Beschreibung / Eigenschaften

geeicht
PTB-Zulassung
moderne, leichte, stoßsichere Konstruktion
klares und leicht lesbares Display
Einstufenventildesign erhöht Füll- und
Ablassgeschwindigkeit
Überdruckwarnung, falls Druck 12 bar/174
PSI/1.200 kPa überschreitet
Warnleuchte für schwache Batterie
Anschlussgewinde: 1/4" IG
Füllschlauchlänge: 180 cm
max. Eingangsdruck: 15 bar
max. Befüllzeit: 910 i/min
Befüllbereich: 0 - 12 bar
Batterie Art.-Nr.3722-32 CR 2450
Lebensdauer der Batterie: bis zu 950h
systemgebundene Software erhöht Genauigkeit,
Feinmessung und eliminiert die Möglichkeit
falscher Ablesungen



NORMFEST®

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com



Technische Daten

Anzeigegenauigkeit: 0,01bar (überschreitet die EG-Richtlinie 86/217)
Betriebstemperatur: -20°C bis +60°C
Lagerungstemperatur: -30°C bis +80°C
relative Luftfeuchtigkeit: bis zu 95%
Spannung: min.2,6V / max. 3,6V
Abmessung: 250 x 110mm
Gewicht: 0,35 kg

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.