


PROFI CARE.

## Boden-Ventilator PC-VL 3066 WM

- hochwertige Windmaschine im Retro-Design
- **Durchmesser ca. 450 mm**
- ruhiger Lauf
- Neigungswinkel verstellbar
- Metallschutzgitter
- Metallstandfuß
- Metallmotorgehäuse
- sicherer Stand
- 3 Laufgeschwindigkeiten
- 4-Stufenschalter (0/1/2/3)
- Kabelaufwicklung
- Leistungsaufnahme: 100 Watt
- Maße: (B)535 x (T)190 x (H)480 mm
- Schutzkontaktstecker - für unsere schweizer Kunden wird der Artikel zusätzlich mit einem Fixadapter geliefert



Boden-Ventilator PC-VL 3066 WM



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung



Detailansicht: Tragegriff - 3 Laufgeschwindigkeiten - Kabelaufwicklung

Produkt	Farbe	VE	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Boden-Ventilator PC-VL 3066	silber		330660	9700089