

Rollcart chariot à plateaux

force 200 kg, plateau longueur x largeur 650 x 470 mm, plateau(x) en bois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage TPE

Numéro d'article: 158182



Rollcart Chariot à plateaux





Pour bacs à bec

chariot à plateaux

- force 200 kg
- plateau longueur x largeur 650 x 470 mm
- hauteur x longueur x largeur 1200 x 740 x 480 mm
- plateau(x) en bois
- plateau(x) avec cadre en acier, inclinable
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier, soudé
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- roues avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- boîtier en acier
- disposition des roues rectangulaire
- frein selon EN 1757-3

appareil de manutention	chariot de manutention	norme européenne	non
type de chariot	chariot à plateaux	alignement de niveaux	droit + incliné
longueur de plateau	650 mm	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
largeur de plateau	470 mm	pneumatique	TPE
hauteur	1200 mm	Ø de roue	125 mm
nombre de plateaux	4 pièce	roulement	roulement rainuré à billes
charge	200 kg	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
type de niveau	ouvert	matériau de boîtier	acier
matériau plateau(x)	bois	conducteur d'électricité	non
exécution plateau(x)	inclinable	rabattable	non
équipement plateau(x)	cadre en acier	disposition des roues	rectangulaire
matériau	acier	surface	finition peinture époxy
matériau de finition	soudé	couleur	bleu gentiane // RAL5010
longueur	740 mm	norme	EN 1757-3 (frein)
largeur	480 mm	Poids	42 kg

Accessoires

158185		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 320 x 500 mm, en plastique en rouge
158400		jeu de roulettes ESD, pour chariot de manutention, bandage TPE, force 300 kg, Ø de roue 125 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158410		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyamide, Ø de roue 125 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158414		protège-pieds pour roulette pivotante et fixe, pour diamètre de roue 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal