

Thurmetall armoire de stockage NC

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1005 x 690 mm, Avec 84 porte-outils, type ISO-SK 30-40-50, 3 niveau(x) avec cadres amovibles avec inserts d'outils intégrés, verrouillable avec Key Lock, corps en NCS S 4040-R70 B Bleu pigeon

Numéro d'article: 244157



THURMETALL



armoire de stockage NC

- convient pour secteurs de l'industrie manufacturière utilisant des outils CNC
- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1005 x 690 mm
- force du corps 1300 kg
- Avec 84 porte-outils, type ISO-SK 30-40-50
- 3 niveau(x) avec cadres amovibles avec inserts d'outils intégrés
- inclinaison et hauteur réglables
- inserts en matériau ABS incassable/résistant aux chocs et à l'huile pour le logement précis des outils de coupe
- Porte-outils avec fermeture à grenouillère pour une mise en place et un déplacement sans outils
- porte à rideau
- verrouillable avec Key Lock
- corps en NCS S 4040-R70 B Bleu pigeon
- tablette en NCS S 4502-B gris pigeon

Détails techniques

type de meuble armoire

fonction tablettes/niveaux inclinaison et hauteur

		réglables
type d'armoire	armoire d'atelier	nombre de supports 84 pièce
convient pour (secteurs)	industrie manufacturière	type de support ISO-SK 30-40-50
convient pour (produit/matériau)	outils CNC	équipement support porte-outils avec fermeture à grenouillère
type de porte	porte à rideau	charge 1300 kg
hauteur	1950 mm	couleur du corps Bleu pigeon // NCS S 4040-R70 B
largeur	1005 mm	système de fermeture Key Lock
profondeur	690 mm	matériau acier
nombre de tablettes/niveaux	3 pièce	couleur de la tablette gris pigeon // NCS S 4502-B
type tablette/niveau	cadres amovibles avec inserts d'outils	Poids 145 kg
équipement des tablettes / nivea	inserts en matériau ABS incassable/résistant aux chocs et à l'huile pour le logement précis des outils de coupe	