

C+P

armoire d'entretien

Classic Plus

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 800 x 500 mm, À gauche 4 casiers avec tablettes fixes, à droite 1 tringle robuste à profil ovale avec 4 doubles crochets coulissants anti-torsion, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement pieds en plastique, corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair, face avant avec thermolaquage en RAL3020 rouge signalisation

Clanic+



Numéro d'article: 267405



armoire d'entretien





- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 800 x 500 mm
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- structure en acier
- double porte battante avec fentes d'aération
- portes à fleur avec gonds intérieurs
- Chaque porte est équipée de série d'un amortisseur
- 4 niveaux avec tablette
- Avec cloison de séparation médiane raccourcie
- À gauche 4 casiers avec tablettes fixes, à droite 1 tringle robuste à profil ovale avec 4 doubles crochets coulissants anti-torsion
- verrouillable avec serrure à cylindre
- verrouillage commun des portes






- Orifice de ventilation supplémentaire dans le corps
- soubassement pieds en plastique
- corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- face avant avec thermolaquage en RAL3020 rouge signalisation
- - 10 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	armoire	équipement armoire gauche	4 casiers
type d'armoire	armoire équipement	équipement armoire droite	1 tringle, 4 crochets
hauteur	1950 mm	tringle à vêtements	oui
largeur	800 mm	patère	4 pièce
profondeur	500 mm	type de porte	double porte battante avec ventilation
hauteur intérieure	1787 mm	exécution porte	à fleur, gonds intérieurs
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	angle d'ouverture de porte	110 °
type tablette/niveau	tablette	Butée de porte	double face
soubassement	pieds	installation	paroi
verrouillable	oui	garantie	10 années
système de fermeture	serrure à cylindre	titre Armoires	\$B Armoire d'entretien \$S \$M
fonction de fermeture	verrouillage commun des portes	couleur de soubassement	gris clair // RAL7035
matériau	acier	aération	Corps et face avant
couleur du corps	gris clair // RAL7035	stabilité / renfort / entretoise	Pliages, entretoises
couleur de la face avant	rouge signalisation // RAL3020	matériau de finition	soudé
surface de corps	thermolaqué	Amortissement de porte	oui
surface de face avant	thermolaqué	norme	Niveau B de la norme DIN 4547-2 Protection anti-effraction
cloison de séparation médiane	oui	Poids	40,7 kg

Accessoires

271458		Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicases, Pour larg. armoire 800 mm, hauteur 230 mm, en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
272037		porte battante avec perforation décorative, pour armoire vestiaires ou multicases, en acier
272039		Porte battante plate, sans fente d'aération, pour armoire vestiaires ou multicases, en acier, supplément de prix par porte ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
272047		Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicases, Pour larg. armoire 800 mm, hauteur 230 mm, en acier avec thermolaquage

272053		séparateur, Pour tablette, hauteur x largeur 1210 x 300 mm, en plastique, coloris translucide
272054		Porte-étiquettes, pour armoire vestiaires ou multicasiers, face arrière autocollante, en plastique
272058		pieds de nivellement pour Armoire vestiaire avec pieds ou socle
272063		Safe-O-Mat, pour armoire vestiaires ou multicasiers, pour pièces d'1 ou 2 euros
272064		protection antirayures de porte, Pour serrure à cylindre, en plastique
272065		Plaque de numérotation, pour armoire vestiaires ou multicasiers, face arrière autocollante, hauteur x largeur 30 x 50 mm, en acier inoxydable
272067		Plaque de numérotation, Pour serrure à cylindre, face arrière autocollante, hauteur x largeur 79 x 45 mm, en plastique