BS-ROLLEN

roulette pivotante

force 280 kg, diamètre x largeur 100 x 40 mm, moyeu longueur x Ø 40 x 15 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à billes, jante en aluminium, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 85 mm



Numéro d'article: 503627

BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

Roulette pivotante

roulette pivotante

- force 280 kg
- diamètre x largeur 100 x 40 mm
- moyeu longueur x Ø 40 x 15 mm
- avec bandage polyuréthane
- silencieuses
- moyeu avec roulement à billes
- espacement des trous des vis 80x60 mm, Ø trou des vis 8 mm
- jante en aluminium
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 85 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes, portée 42 mm

Détails techniques			
manutention dynamique	roulettes	pare-fils	non
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	hauteur totale	137 mm
modèle	roulette pivotante	longueur de moyeu	40 mm
charge	280 kg	trou de moyeu	15 mm



pneumatique	polyuréthane	largeur de roue	40 mm
Ø de roue	100 mm	portée	42 mm
matériau de jante	aluminium	propriété surface de roulement	silencieuses
roulement	roulement à billes	longueur de plaque	105 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier	largeur de plaque	85 mm
élément de fixation	panneau	distance trou de vis	80x60 mm
conducteur d'électricité	non	Ø de trou de vis	8 mm
matériau de boîtier	acier	surface de boîtier	galvanisé
palier de pivotement	roulement à billes	Poids	1,38 kg
frein	sans		

Accessoires

503640



roue, force 280 kg, diamètre x largeur 100×40 mm, moyeu longueur x Ø 40×15 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à billes, jante en aluminium

Cela s'adapte aussi				
400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes		
438985	1	roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm		
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés		