

bac gerbable norme Europe Classic

hauteur x longueur x largeur 215 x 400 x 300 mm, capacité 20 l, en polypropylène en bleu, Parois plein, fond plein

Numéro d'article: 574087



Bac gerbable norme Europe Classic





bac gerbable norme Europe

- hauteur x longueur x largeur 215 x 400 x 300 mm
- capacité 20 l
- force 50 kg
- capacité de gerbage 250 kg
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en bleu
- Parois plein, fond plein
- Fond avec renfort grâce à des rainures de renfort
- transport facile grâce à poignées
- avec rebord de gerbage gerbable Plusieurs niveaux en toute sécurité
- convient pour aliments
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- Convient pour différents tissus, nous consulter



Détails techniques

type de récipient	bacs gerbables	soubassement	plein
norme européenne	oui	fond renforcé par	rainures de renfort
capacité	20 l	charge	50 kg
hauteur	215 mm	capacité de gerbage	250 kg
longueur	400 mm	couvercle	en accessoires (non compris)
largeur	300 mm	convient pour aliments	oui
matériau	polypropylène	considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter
gerbable	oui	convient pour les convoyeurs à r	oui
gerbable avec emboîtable	rebord gerbage	dispositif de support	poignées
pliable	non	couleur	bleu
structure de cloison	plein	Poids	1,17 kg

Accessoires

574509		couvercle combiné, en polypropylène, pour bac à bec, pour récipients longueur x largeur 400 x 300 mm, longueur x largeur 400 x 300 mm, en bleu
574983		Clips de fermeture, pour couvercle à charnière, en polypropylène
575024		châssis roulant, pour bac gerbable norme Europe, longueur x largeur 620 x 420 mm, structure en polypropylène
863812		plateau roulant, pour bac gerbable norme Europe, longueur x largeur 620 x 420 mm, structure en bleu

Cela s'adapte aussi ...

202875		diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
529885		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion