

Feuille de données du produit



Article N°: 1890 Pupitre d'atelier ESD

Equipements de manutention



Version électriquement conductrice. Pour bacs en plastique, bacs en tôle d'acier, corbeilles en fil métallique, etc., réglable en hauteur et mobile. Construction en profilé et tube d'acier avec plateau en tôle avec rebord de 20 mm. Non inclinable. Hauteur réglable au pas de 25 mm. Revêtement époxy gris ardoise RAL 7015. 4 roues pivotantes à bandage TPE-ESD, roulement à palier lisse. 2 roues avec freins conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Détails techniques:



Charge totale (kg)	150
Longueur de surface utile (mm)	605
Largeur de surface utile (mm)	405
Réglage hauteur de - à (mm)	720-995
Type de pneu	TPE-ESD
Roues (mm)	75 x 25
Poids (kg)	16,8
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	94032080
GTIN	4017976171890