

# Feuille de données du produit



Equipements de manutention

Article N°: 22880 Rouleur de palettes



Construction en profilé d'acier mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, avec 4 inserts support de palettes. Pour palettes bois ou grillagées. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes en polyamide, moyeu à roulement à rouleaux. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3. Roulement aisé et non traçant mais bruyant. Roues résistantes aux agents corrosifs.

## Détails techniques:



<b>Charge totale (kg)</b>	1050
<b>Longueur de surface utile (mm)</b>	1010
<b>Largeur de surface utile (mm)</b>	810
<b>Hauteur de zone de chargement (mm)</b>	282
<b>Longueur totale (mm)</b>	1055
<b>Largeur totale (mm)</b>	855
<b>Hauteur totale (mm)</b>	329
<b>Type de pneu</b>	Polyamide
<b>Roues (mm)</b>	200 x 50
<b>Configuration</b>	pour palettes industrielles
<b>Poids (kg)</b>	32
<b>Pays d'origine</b>	Allemagne
<b>Garantie (ans)</b>	10
<b>Code douanier</b>	73269098
<b>GTIN</b>	4017976228808