



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 1890 ESD-Materiaalstandaard



Elektrostatisch geleidende uitvoering. Voor eurobakken, stalen bakken, draadkorven, enz. , in hoogte verstelbaar en verrijdbaar. Profielstalen-/ stalen buisconstructie met een platform van staalplaat met aan alles een opstaande rand van 20 mm hoog. Niet kantelbaar. In een raster in hoogte verstelbaar om de 25 mm. Gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. 4 Zwenkwielen met TPE-ESD rubber, naaf met glijlager. 2 wielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	150
laadvlak lengte (mm)	605
laadvlak breedte (mm)	405
Hoogte verstelbaar van-naar (mm)	720-995
Wielen	TPE-ESD
Wielmaat (mm)	75 x 25
Gewicht (kg)	16,8
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	94032080
GTIN	4017976171890