



Product data sheet

Art nr.: 4155 Platenroller

Transportmiddelen



Gelaste stalen constructie, gepoedercoat blauw RAL 5007, klempaten met vilt bekleed. Goede klemming door het gewicht van de te transporteren goederen op de klapconstructie. Wielen van massief rubber. Maximale klembreedte 0-60 mm.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	250
Schepbreedte (mm)	60
Schepdiepte (mm)	300
Totale lengte (mm)	300
Totale breedte (mm)	284
Totale hoogte (mm)	305
Wielen	Massief rubber
Wielmaat (mm)	260 x 56
Gewicht (kg)	7,8
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	73269098
GTIN	4017976041551