

**Artikelnummer:** 129840

**Kurzbeschreibung:** Tischwagen mit 2 Etagen, 790 x 490 mm

**Langbeschreibung:** Tischwagen mit 2 Etagen, 790 x 490 mm: Stahlrohr (a'Éœ 26,9 x 1,75 mm). Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummi-Bereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. Rahmen aus Winkelstahl (30/30/3 mm). Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL5010).  
Ladefläche: 790 x 490 mm

Außenmaße: 910 x 500 mm

Etagenhöhe: 190/730 mm

Tragkraft: 125 kg

Eigengewicht: 23 kg

**EAN/GTIN:** 4250448501393



Schiebegriffhöhe: 930 mm