

Termékinformációk

02 02 200

Erő kombifogó

DIN ISO 5746



- 35% erőmegtakarítás a hagyományos kombinált fogókhoz képest
- Vágóélekkel (kb. 63 HRC keménység) a legkeményebb alkalmazásokhoz
- Könnyebb munka az optimális áttétel következtében
- Könnyű vágás, erőteljes megfogás, hajlítás és húzás
- Hosszú vágóélek vastagabb kábelekhez
- Markoló zónákkal a lapos és kerek anyagokhoz, sokoldalú használatra
- Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 63 HRC
- Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett

Általános

| | |
|-----------|----------------------------|
| Cikkszám | 02 02 200 |
| EAN | 4003773034902 |
| Fogó | feketére foszfátzott |
| Fej | polírozva |
| Fogantyúk | többkomponensű burkolattal |
| Súly | 342 g |
| Méretek | 200 x 55 x 20 mm |
| Szabvány | DIN ISO 5746 |
| | |
| | |

Műszaki jellemzők

| | |
|--|----------------------|
| Kemény huzal vágási méret (átmérő) | Ø 2,8 mm |
| Zongorahúr vágási méret (átmérő) | Ø 2,2 mm |
| Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél | Ø 13,0 mm |
| Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél | 25,0 mm ² |

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



