


Productinformatie

38 95 200

Mechanicatang

DIN ISO 5745



- Uiterst buigvaste punten van de tang
- 45° gebogen, halfronde, lange bekken, speciaal voor het grijpen van bougiestekkers en ronde delen (bougiestekker-trektang)
- Vanadium-elektrostaal; gesmeed, oliegehard

Algemeen

Artikel-nr.	38 95 200
EAN	4003773017233
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	207 g
Afmetingen	200 x 55 x 19 mm
Norm	DIN ISO 5745
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Bekdikte (scharnier) (T1)	9,5 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Beklengte (L3)	73,0 mm
Kopbreedte (W3)	17,5 mm
Kophoek	45 °

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

