


Productinformatie

70 01 110

Zijsnijtang

DIN ISO 5749



- De onontbeerlijke zijsnijtang voor veelzijdig gebruik
- Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur
- Precisie-snijkmanten voor zachte en harde draad
- Keurige snede bij Cu-draden, ook aan de snijtoppen
- Snijkmanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkmanten ca. 62 HRC
- Slanke kop voor het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
- Vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



Algemeen	
Artikel-nr.	70 01 110
EAN	4003773014324
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	80 g
Afmetingen	110 x 52 x 12 mm
Norm	DIN ISO 5749
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 3,0 mm
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 2,0 mm
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 1,2 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen