

## Información sobre productos

# 70 05 160 T

## Alicate de corte diagonal

DIN ISO 5749



- Con filos de corte ampliados
- Alicates con anilla de fijación para colocar un dispositivo de protección anticaídas
- El alicate de corte diagonal indispensable para todo tipo de usos
- Material de gran calidad y trabajo de precisión para una larga vida útil
- Filos de corte de precisión para alambre blando y duro
- Corte limpio de de alambres finos de cobre, también en las puntas
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción; dureza aprox. de los filos 62 HRC
- Forma de cabeza estrecha para usar en espacios reducidos
- Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas



### Información general

Núm. de artículo	70 05 160 T
EAN	4003773080022
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	con fundas multicomponentes, con anilla de fijación integrada para colocar un dispositivo de protección anticaídas
Peso	210 g
Dimensiones	160 x 55 x 22 mm
Norma	DIN ISO 5749
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

### Características técnicas

Capacidad de corte alambre blando (diámetro)	Ø 4,0 mm
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 3,0 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 2 mm
Protección anticaídas	sí

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.