

Termékinformációk

83 30 015

Csófogó S-pofa

DIN 5234

- Keskeny, S-alakú pofa
- Forgásiránnyal szemben elhelyezkedő fogazás
- Fogazás külön induktív úton edzett
- Hárompontos felfekvés a csőre, önszorító
- Kettős-T profilfogantyú
- Hozzáfogott állítóanya
- Piros porlakkozott, pofák polírozva
- Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett



Általános

Cikkszám	83 30 015
EAN	4003773014256
Fogó	piros porfesték-bevonattal
Súly	1.540 g
Méret	420 x 78 x 23 mm
Szabvány	DIN 5234

Műszaki jellemzők

feszítáv	60 mm
Kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 2 3/8
Kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 60 mm
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	60 mm
Belső átmérő hüvelyk	Ø 1 1/2 Coll

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

