

Productinformatie

90 22 02 SB

KNIPEX TwistCut®

Snijder voor gegolfde buizen



- Om vele gegolfde kunststof buizen zeker en snel te snijden met universele capaciteitswaarden van Ø 13 tot 32 mm
- Voor kunststof ribbelbuizen met golfprofielbreedtes tot 2,7 mm
- Geen beschadiging van binnen liggende kabels of pijpen
- Zelfs zachtere, flexibele gegolfde kunststof buizen zijn eenvoudig door te snijden: oefen bij het snijden weinig druk uit op de TwistCut®, zodat de gegolfde buis niet wordt vervormd
- Met afstripmogelijkheden voor de dwarsdoorsneden 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm²
- Voor octrooi aangemelde positioneerstukken aan de afstripmogelijkheden 1,5 en 2,5 mm² om de kabels snel in te leggen
- Lengteschaal in de binnenzijde om de kabels gelijkmatig af te strippen, leesbaar voor rechts- en linkshandigen
- Makkelijk inleggen, zeker en eenvoudig snijden zonder afval
- Precieze snede zonder beschadiging door een unieke messenplaatsing met zijdelingse geleiding
- Goede toegankelijkheid door slanke vorm
- Uit glasvezelversterkte, uit meer-componenten kunststof met zachte grijpzone




Algemeen

Artikel-nr.	90 22 02 SB
EAN	4003773082293
gewicht	47 g
Afmetingen	100 x 86 x 38 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing


Technische specificaties

Snijdcapaciteiten (diameter)	Ø 13 – 32 mm
Isolatiewaarde geleider en snoerdraad	0,2 – 4 mm ²

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



90 22 02 SB: Praktische positioneerhulp vergemakkelijkt het aanbrengen van individuele draden voor het afstrippen



90 22 02 SB: Ingespoten lengteschaal voor gelijkmatig isoleren op een uniforme lengte, leesbaar voor rechts- en linkshandigen

