



# Technisches Merkblatt

## Maler-Vorlack

<b>Alkydharzlack Innen und außen</b>	<b>Streichen</b>	<b>Rollen</b>	<b>Spritzen Düse: 1,8 - 2 mm Druck: ca. 4 bar</b>	<b>Airless-Spritzen 0,330 mm ca. 160 bar</b>
<b>Hochdeckend</b>				
<b>Farbton</b>	Weiß.			
<b>Glanzgrad</b>	Matt.			
<b>Bindemittelart</b>	Alkydharzkombination.			
<b>Pigmentbasis</b>	Titandioxid.			
<b>Dichte</b>	Ca. 1,5 g/cm <sup>3</sup> .			
<b>Art des Werkstoffes</b>	Grundierfarbe für innen und außen.			
<b>Anwendung</b>	Zum Vorlackieren von Holzflächen. Als Zwischenanstrich auf grundiertem Metall und gespachtelten Holzflächen und neutralem Mauerwerk im Innen- und Außenbereich.			
<b>Eigenschaften</b>	Grundierfarbe mit hohem Füll- und Deckvermögen, leicht schleifbar.			
<b>Untergrund</b>	Geeignet sind tragfähige, feste, trockene und saubere sowie fachgerecht vorbehandelte Untergründe. Wir empfehlen hierzu die Beachtung der VOB, Teil C, DIN 18 363.			
<b>Sicherheitshinweise</b>	Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen und für gute Durchlüftung sorgen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.			
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Sofort nach Gebrauch mit <b>düfa Terpentinersatz</b> oder <b>düfa Pinselreiniger</b> .			
<b>Lagerung</b>	Kühl und trocken, aber frostfrei lagern. Behälter dicht geschlossen halten.			
<b>Gebindegröße</b>	375 ml, 750 ml und 2,5 l.			
<b>Verbrauch</b>	Ca. 100 ml/m <sup>2</sup> für einen Anstrich. Für die exakte Kalkulation bietet ein Probeanstrich am Objekt die beste Gewähr.			
<b>Trockenzeit</b>	Bei + 20°C und 65 % rel. Luftfeuchte nach 2 Stunden staubtrocken. Griffest nach ca. 12 Stunden. Schleifbar nach ca. 24 Stunden.			
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Mindestens + 5° C für Untergrund und Luft, bei der Verarbeitung und während der Trocknung.			



# Technisches Merkblatt

## Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.  
Materialreste können nach AVV-Abfallschlüssel 080111 entsorgt werden.

Stand 03/2002

