

kast voor gevaarlijke stoffen S-CLASSIC-90 WDASL

geschikt voor aquatoxische, brandbare en giftige stoffen, brandkamer getest type 90, hoogte x breedte x diepte 1968 x 596 x 616 mm, vleugel deur, opening via beugelgreep, 3 niveaus met Stalen bodem, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL1004 goudgeel, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL1004 goudgeel



Artikelnummer: 213129

Veiligheidskast S-CLASSIC-90 WDASL

kast voor gevaarlijke stoffen

- geschikt voor aquatoxische, brandbare en giftige stoffen
- voor opslag in de werkruimte
- brandkamer getest type 90
- hoogte x breedte x diepte 1968 x 596 x 616 mm
- hoogte x breedte x diepte binnen 1742 x 450 x 524 mm
- constructie van staal
- vleugel deur, opening via beugelgreep
- Veilig afsluitbaar met Profielcilinderslot
- met deurblokkering
- deuropeningshoek 89 °



- 3 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 75 kg
- opvangvolume bodemopvangbak 22 l
- onderbouw in hoogte verstelbare voeten
- bodemopvangbak conform StawaR getest
- voorbereid voor de aansluiting aan technische ventilatie (NW 75)
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL1004 goudgeel
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL1004 goudgeel
- niveaus met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- met GS-vignet
- gebouwd conform EN 14470, deel 1, conform DIN EN 14727, isolatie conform DIN 4102
- voldoet aan de eisen conform TRGS 510
- 5 jaar garantie



Technische details

meubeltype	kast	openingshoek deur	89 °
opslagtype gevaarlijke stoffen	kast	deur uitrusting	deurblokkering
type kast	kast voor gevaarlijke stoffen	afsluitbaar	ja
opslagplaats	in de werkruimte	sluitsysteem	Profielcilinderslot
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische, brandbare en giftige stoffen	greep	beugelgreep
brandveiligheid	brandkamer getest type 90	materiaal	staal
hoogte	1968 mm	kleur romp	goudgeel // RAL1004
breedte	596 mm	kleur voorkant	goudgeel // RAL1004
diepte	616 mm	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
binnenhoogte	1742 mm	oppervlak romp	m. poedercoating
binnenbreedte	450 mm	oppervlak front	m. poedercoating
binnendiepte	524 mm	oppervlak legbord	m. poedercoating
kast uitrusting	legborden, bodemopvangbak, geperforeerd inlegement	onderbouw	in hoogte verstelbare voeten
legborden / schappen aantal	3 stuks	bouwwijze (toelating)	bodemopvangbak conform StawaR getest
legbord-/niveautype	Stalen bodem	certificering	GS
draagvermogen legbord	75 kg	certificering din-/en-normen	gebouwd conform EN 14470, deel 1, conform DIN EN 14727, isolatie conform DIN 4102
vloeropvangbak	ja	certificering trsg	voldoet aan de eisen conform TRGS 510
opvangvolume vloeropvangbak	22 l	garantie	5 jaar
aansluitmogelijkheden kast	voorbereid voor de aansluiting aan technische ventilatie (NW 75)	gewicht	298 kg
type deur	vleugel deur		

Gerelateerde Producten

213130



ventilatie-element voor kast voor gevaarlijke stoffen, hoogte x breedte x diepte 400 x 200 x 400 mm

213131



ventilatiefilterelement voor kast voor gevaarlijke stoffen, hoogte x breedte x diepte 210 x 305 x 555 mm