

dessertes de rangement

hauteur x largeur x profondeur 610 - 1060 x 610 x 460 mm, avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en rouge, 3 niveaux, avec rebord antichute, passage de câble, niveau supérieur avec tapis de sécurité, avec support clavier escamotable



Numéro d'article: 227705



Dessertes de rangement

le polyvalent pour bureaux, entrepôts et ateliers

dessertes de rangement

- hauteur x largeur x profondeur 610 - 1060 x 610 x 460 mm
- réglage en hauteur via trame perforée au pas de 50 mm
- structure en métal
- avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en rouge
- 3 niveaux
- avec rebord antichute, passage de câble, niveau supérieur avec tapis de sécurité
- Réglable au pas de 50 mm
- avec support clavier escamotable
- force 125 kg
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins
- Produit livré démonté

Détails techniques

titre appareil de manutention	\$B Desserte de rangement robuste \$\$ \$M pour appareils électroniques	tablette réglable au pas	50 mm
appareil de manutention	chariot de manutention	conducteur d'électricité	non
type de chariot	dessertes de rangement	charge	125 kg
hauteur	610-1060 mm	couleur	rouge
largeur	610 mm	matériau	métal
profondeur	460 mm	surface	finition peinture époxy
nombre de tablettes/niveaux	3 pièce	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
équipement des tablettes / nivea	rebord antichute, passage de câble, niveau supérieur avec tapis de sécurité	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
équipement chariot	3 tablettes avec rebord antichute, support clavier escamotable, passage de câble	livraison	démonté
réglage en hauteur via	trame perforée	Poids	26 kg