

## RAPIDLIFT hefwagen met weegsysteem

draagvermogen 2200 kg, vork  
lengte x breedte 1150 x 180 mm,  
zwenkwielen met nylon-banden,  
breedte x Ø 50 x 180 mm, vorkrollen  
met nylon-banden, breedte x Ø 98 x  
85 mm

Artikelnummer: 229941



**RAPID**  
LIFT



## RAPIDLIFT Palletwagen met weegschaal

### Draagvermogen 2000 kg

hefwagen met weegsysteem








- draagvermogen 2200 kg
- vork lengte x breedte 1150 x 180 mm
- draagbreedte 540 mm
- zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 180 mm
- vorkrollen met nylon-banden, breedte x Ø 98 x 85 mm
- hefhoogte 210 mm / verlaagde hoogte 90 mm
- vorken van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002  
vermiljoen
- torsiestijve staalconstructie
- met Standaardweegschaal
- weegschaal met onderhoudsvrije droge batterijen 12 V/7 A met  
oplader
- Geschikt voor -10 °C tot +30 °C
- disselgreep voor de functies heffen - rijden - neerlaten
- dissel in zwart
- stuuruitslag 180 °

- met regelbare automatische daalinrichting
- lengte 1525 mm
- gewicht 110 kg

## Technische details

hijswerktuig	hefwagen	diameter vorkwiel	85 mm
hefwagentype	hefwagen met weegsysteem	breedte vorkwiel	98 mm
draagvermogen	2200 kg	lengte	1525 mm
lengte vork	1150 mm	stuuruitslag	180 °
vorkbreedte	180 mm	snelheffing	nee
draagbreedte	540 mm	type weegschaal	Standaardweegschaal
bediening heffing	handmatig/hydraulisch	weegbereik	0-2200 kg
bediening wielonderstel	handmatig	temperatuurbereik	-10 °C tot +30 °C
hefhoogte (min.)	90 mm	incl. printer	nee
hefhoogte (max.)	210 mm	materiaal	staal
materiaal zwenkwiel	nylon	oppervlak vork	m. poedercoating
materiaal vorkwielen	nylon	kleur vork	vermiljoen // RAL2002
diameter zwenkwielen	180 mm	kleur dissel	zwart
breedte zwenkwielen	50 mm	gewicht	110 kg

## Dit past ook bij ...

149500		stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen
217180		golfkartonnen pallet, hoogte x lengte x breedte 120 x 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 700 / 500 kg, bovendeck gesloten
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
221284		werkhandschoen, van linnen/rundleer, handrug van linnen, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221381		beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9
227875		lage veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1P, afmeting 44, bovenmateriaal suèdeleer/mesh in zwart/grijs/rood