

Hymer trapladder 8026

trap eenzijdig, 5 sporten met
antislipprofiel (incl. bordes),
standhoogte 1,16 m, bordes breedte
x diepte 250 x 250 mm, balklengte
1,95 m, van aluminium

Artikelnummer: 231301



HYMER



trapladder







- Geschikt voor industrie- en bouwbranche
- trap eenzijdig
- 5 sporten met antislipprofiel (incl. bordes)
- standhoogte 1,16 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm
- diepte trede 80 mm
- balklengte 1,95 m
- trede-boomverbinding afgekant
- uitgerust met bak en emmerhaak
- bak van aluminium
- vervangbare laddervoeten aan het balkeinde
- van aluminium

- opgesteld hoogte x breedte 1780 x 500 mm
- gewicht 6,7 kg
- conform EN 131
- geschikt voor TRBS 2121-2 conform gebruik
- 10 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	staande trap	in-/uitklapbaar	ja
laddertype	trapladder	verrijdbaar	nee
geschikt voor (branches)	industrie- en bouwbranche	sport-/dwarsverbinding	afgekant
materiaal	aluminium	veiligheidsbeugel	nee
gebruik	eezijdig	ladder uitvoering	tweedelig
lengte balk	1,95 m	ladder uitrusting	bak en emmerhaak
standhoogte	1,16 m	opbergbak	ja
breedte sokkel	250 mm	materiaal bak	aluminium
diepte sokkel	250 mm	ladder voor op de trap	nee
reikhoogte	3,16 m	onderbouw	vervangbare laddervoeten
treden aantal	5	norm	EN 131
type trede/sport	sporten met antislipprofiel	norm trbs (technische regels voo	TRBS 2121-2
diepte trede	80 mm	garantie	10 jaar
hoogte	1780 mm	gewicht	6,7 kg
breedte	500 mm		

Dit past ook bij ...

149272		keuringsvignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, diameter 30 mm, in jaarkleur
215546		veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 38 - 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
221260		duwbeugelwagen, draagvermogen 150 kg, lengte x breedte 740 x 480 mm, opbouw duwbeugel, duwbeugel in-/uitklapbaar, 2 zwenk- en 2 bokwielen
221388		noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart, antislip, afmeting 9
523826		set kettingstaanders, set bestaande uit: 4 kettingstaanders, 6 m ketting, paal diameter 48 mm, paal in rood/wit, in rood/wit
528920		afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m ² , van vlies/PE