

verwarmingsmantel

Passend voor 200 liter vat,
buitenlaag van nylon in zwart,
binnenlaag van glaszijdeweefsel,
vermogen 1100 W, uitgerust met
analoge temperatuurregelaar

Artikelnummer: 236058



verwarmingsmantel

- Passend voor 200 liter vat
- buitenlaag van nylon in zwart, binnenlaag van glaszijdeweefsel
- hoogte x breedte x diepte 850 x 1950 x 100 mm
- kabel 5 m lang
- vermogen 1100 W
- temperatuur tot 90 °C
- uitgerust met analoge temperatuurregelaar
- beschermingsklasse IP44: vreemde deeltjes > 1 mm, spatwater alle richtingen
- Volgens de regels goedgekeurd conform EU-richtlijnen 2014/35/EU, 2014/30/EU en 2011/65/EU

Technische details

baktype accessoire

vermogen 1100 W

voor inhoud	200 l	temperatuur tot	90 °C
voor vat	200 liter vat	spanningsverzorging	240 V
materiaal buitenlaag	nylon	accessoire uitrusting	temperatuurregelaar (analoog)
materiaal binnenlaag	glaszijdeweefsel	ip beschermingsklasse	44: vreemde deeltjes > 1 mm, spatwater alle richtingen
kleur	zwart	van bouwtoezicht	goedgekeurd conform EU-richtlijnen 2014/35/EU, 2014/30/EU en 2011/65/EU
hoogte	850 mm	WEEE-registratienummer	DE45409363
breedte	1950 mm	WEEE-apparaatsort	warmtewisselaar cat. 1
diepte	100 mm	gewicht	5 kg
kabellengte	5 m		