

Krause industriële trapladder STABILO® Professional

trap eenzijdig, 4 treden met R13-laag (incl. bordes), treden met zelfreinigend profiel, standhoogte 0,95 m, balklengte 1,7 m, van aluminium

Artikelnummer: 244170



industriële trapladder

- Geschikt voor gladde en vette werkplekken
- trap eenzijdig
- 4 treden met R13-laag (incl. bordes)
- treden met zelfreinigend profiel
- standhoogte 0,95 m
- diepte trede 80 mm
- balklengte 1,7 m
- trede-boomverbinding hoogwaardig gefelsd
- Verhoogde stabiliteit door hoekverstevingen bij de onderste trede






- uitgerust met gereedschapsbak en emmerhaak
- Tweecomponenten voetschakels aan het balkeinde
- Plaatsbesparend vouwbaar
- van aluminium
- Opgesteld hoogte 1600 mm
- gewicht 7,2 kg
- kwaliteitsgarantie volgens EN 131
- kwaliteitsgarantie TÜV getest
- geschikt voor TRBS 2121-2 conform gebruik
- 10 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	staande trap	leuning	nee
laddertype	industriële trapladder	sport-/dwarsverbinding	gefelsd
geschikt voor (branches)	gladde, vette werkplekken	veiligheidsuitrusting ladder	veiligheidsbeugel
materiaal	aluminium	veiligheidsbeugel	ja
gebruik	eenzijdig	spreidbeveiliging	nee
lengte paal	1,7 m	ladder uitvoering	tweedelig
standhoogte	0,95 m	ladder uitrusting	gereedschapsbak, emmerhaak
werkhoogte	2,95 m	opbergbak	ja
treden aantal	4	versteving	hoekverstevingen bij de onderste trede
type trede/sport	treden met R13-laag	onderbouw	Tweecomponenten voetschakels
treden/bordes uitrusting (gedeta)	zelfreinigend profiel	norm	EN 131
diepte trede	80 mm	certificering	TÜV getest
hoogte	1600 mm	norm trbs (technische regels voo	TRBS 2121-2
in-/uitklapbaar	ja	garantie	10 jaar
klapfunctie	Plaatsbesparend vouwbaar	gewicht	7,2 kg
verrijdbaar	nee		

Dit past ook bij ...

203393		verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,44 x 20 m, 2 x 2 treden met antislipprofiel (incl. bordes), met 4 geveerde wielen
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
528213		verrijdbaar opstapje, van kunststof in blauw, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen

