

Treston stellingbak

TRESTON

hoogte x breedte x diepte 82 x 186 x 400 mm, van polypropyleen, in grijs

VE 15 stuks

Artikelnummer: 272118



stellingbak

- geschikt voor alle traditionele omloopstellingen, kasten en industriële werkplekken
- hoogte x breedte x diepte 82 x 186 x 400 mm
- van polypropyleen
- in grijs
- legbord binnen gewelfd
- Gelijke breedten stapelbaar
- temperatuurbestendig van -20 °C tot +75 °C
- bestendig tegen olie, de meeste zuren en oplosmiddelen
- inhoud levering: inclusief etiketten met etiketbeschermer
- 5 jaar garantie

Technische details

baktype	stellingbak	stapelbaar	ja
geschikt voor (product/materiaal)	omloopstellingen, kasten, werktafels	nestbaar	nee
euronorm	nee	geschikt voor levensmiddelen	nee
hoogte	82 mm	vloerconstructie	binnen gewelfd
breedte	186 mm	kleur	grijs
diepte	400 mm	temperatuurbestendigheid	-20 °C tot +75 °C
binnenhoogte	70 mm	bestendigheid	tegen olie, de meeste zuren en oplosmiddelen
binnenbreedte	167 mm	inhoud levering	inclusief etiketten met

		etiketbeschermer
binnendiepte	357 mm	garantie 5 jaar
materiaal	polypropyleen	gewicht 6,3 kg
elektrisch geleidend	nee	

Dit past ook bij ...

203969		tafelwagen, draagvermogen 250 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 835 x 490 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden
215728		gripzak, van LDPE in transparant, dikte 50 µm, lengte x breedte binnen 180 x 80 mm
221120		poetsdoek, 1000 doeken, rollen lengte x diameter 300 m x 250 mm, papierkwaliteit gerecycled vlies, in oudroze
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
223712		balpen, schrijfkleur zwart, lijndikte 0,32 mm, schacht in transparant
242396		poetsdoekrol in dispenser, 200 doekjes, lengte x breedte 300 x 250 mm, rollen lengte x breedte 60 m x 250 mm, voor het verwijderen van alle 300 mm geperforeerd, van gerecyclede cellulose, uitgerust met handgreep, bevestiging aan meegeleverde wandhouder mogelijk
504734		werkplaatskruk, zitting hoogte 420 - 545 mm, zitting van PU-schuim in zwart, schotelvoet met opbergkastje voor gereedschap en kleine onderdelen voor stevig staan, frame van kunststof in zwart, frame met rollen
529928		lichte, universele trapladder, trap eenzijdig, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, standhoogte 0,85 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium