

## BS-ROLLEN

### bokwiel

draagvermogen 240 kg, diameter x breedte 150 x 35 mm, naaf lengte x Ø 44 x 15 mm, met polyurethaan-banden, naaf met wiellager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 135 x 110 mm

Artikelnummer: 503816



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

### Bokwiel

bokwiel


- draagvermogen 240 kg
- diameter x breedte 150 x 35 mm
- naaf lengte x Ø 44 x 15 mm
- met polyurethaan-banden
- geluiddempend
- naaf met wiellager
- schroefgatafstand 105x75/80 mm, schroefgat-Ø 11 mm
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 135 x 110 mm

## Technische details

|                   |                         |                     |               |
|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| transporttechniek | rollen                  | draadvangkappen     | nee           |
| roltype           | transportapparaatwielen | totale hoogte       | 190 mm        |
| bouwmodel         | bokwiel                 | naaf lengte         | 44 mm         |
| draagvermogen     | 240 kg                  | naafboorgat         | 15 mm         |
| banden            | polyurethaan            | wielbreedte         | 35 mm         |
| wiel-Ø            | 150 mm                  | loopvlak eigenschap | geluiddempend |

|                         |   |                     |              |
|-------------------------|---|---------------------|--------------|
| materiaal velg          | kunststof   | lengte plaat        | 135 mm       |
| wiellager               | wiellager   | breedte plaat       | 110 mm       |
| geschikt voor vloertype | glad/effen, ruw/effen,<br>glad/oneffen, ruw/oneffen | afstand schroefgat  | 105x75/80 mm |
| bevestigingselement     | plaat   | schroefgat-Ø        | 11 mm        |
| elektrisch geleidend    | nee   | oppervlak behuizing | verzinkt     |
| materiaal behuizing     | staal   | gewicht             | 1,3 kg       |
| rem                     | zonder  |                     |              |

## Gerelateerde Producten

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 503821 |  | wiel, draagvermogen 240 kg, diameter x breedte 150 x 35 mm, naaf lengte x Ø 44 x 15 mm, met polyurethaan-banden, naaf met wiellager, velg van kunststof |
|--------|---|---|

## Dit past ook bij ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 400701 |    | Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen                      |
| 438985 |   | zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm |
| 763068 |  | Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken                                    |