

BS-ROLLEN

bokwiel

draagvermogen 350 kg, met elastiek-banden, diameter x breedte 160 x 50 mm, naaf met kogellager, velg van aluminium, bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 110 mm

BS ROLLEN



Artikelnummer: 526618

BS-ROLLEN Zwaarlastwiel

Bokwiel

bokwiel

- draagvermogen 350 kg
- met elastiek-banden
- Geschikt voor glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen
- diameter x breedte 160 x 50 mm
- naaf lengte x Ø 60 x 20 mm
- schroefgatafstand 105x75/80 mm, schroefgat-Ø 11 mm
- naaf met kogellager
- velg van aluminium
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 110 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	draadvangkappen	nee
roltype	zwaarlastwielen	hoogte	200 mm
bouwmodel	bokwiel	lengte naaf	60 mm
draagvermogen	350 kg	naafboorgat	20 mm
banden	elastiek	wielbreedte	50 mm
diameter wiel	160 mm	lengte plaat	138 mm

materiaal velg	aluminium	breedte plaat	110 mm
wiellager	kogellager	afstand schroefgat	105x75/80 mm
voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen	diameter schroefgat	11 mm
bevestigingselement	plaat	oppervlak behuizing	verzinkt
elektrisch geleidend	nee	gewicht	3,65 kg
materiaal behuizing	staal		

Dit past ook bij ...

400701		Rechtthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken