

vlaggenmast

diameter 100 mm, met telescopische draaidraagarm, lengte 1000 - 1500 mm, zwenkbereik 360 °, hijsen boven binnenliggende kabelgeleiding, inrichting afsluitbaar, van aluminium zilverkleurig geëloxeerd, voor insteken met grondplug

Artikelnummer: 532732



Vlaggenmast

met draagarm

vlaggenmast




- diameter 100 mm
- met telescopische draaidraagarm, lengte 1000 - 1500 mm, zwenkbereik 360 °
- hijsen boven binnenliggende kabelgeleiding, inrichting afsluitbaar
- van aluminium zilverkleurig geëloxeerd
- voor insteken met grondplug

Technische details

buitenopstelling	vlaggenmast	zwenkbereik draagarm	360 °
materiaal	aluminium	lengte draagarm	1000-1500 mm
hoogte	10 m	afsluitbaar	ja
diameter	100 mm	oppervlak	zilverkleurig geëloxeerd
hijsmechanisme uitvoering	binnenliggende kabelgeleiding	bevestigingstype	voor insteken

hijsmechanisme functie	afsluitbaar	gewicht 49,75 kg
draagarm	telescopische draaidraagarm	

Dit past ook bij ...

149294		bordendrager voor parkeerplaatsbord, voor directe wandbevestiging, hoogte 122 mm
508442		paal voor parkeerplaatsbord, om op te stellen, hoogte 500 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
508443		bevestigingsset voor paal, set bestaande uit: 4 schroeven, pluggen en onderleggingen
567219		paal voor parkeerplaatsbord, openslaand, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
699832		parkeerplaatsbord, "P" + tekst naar keuze 20 tekens, wandbord, van kunststof, hoogte x breedte 400 x 250 mm