

**fetra**

## Chariot à timon

force 250 kg, plateau longueur x largeur 610 x 410 mm, plateforme ouvert, châssis en RAL5007 bleu brillant, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins

Numéro d'article: 911405



**fetra**  
Transportgeräte



## fetra Chariot à timon

### Force 250 kg

Chariot à timon

- force 250 kg
- plateau longueur x largeur 610 x 410 mm
- plateforme ouvert
- châssis en RAL5007 bleu brillant
- structure en acier
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- avec bandage caoutchouc plein

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	matériau	acier
type de rouleur	Chariot à timon	barre directrice	oui
charge	250 kg	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
norme européenne	oui	pneumatique	caoutchouc plein
longueur de plateau	610 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
largeur de plateau	410 mm	couleur	bleu brillant // RAL5007
plateforme	ouvert	Poids	13 kg

## Accessoires

309723



roue, avec bandage polyamide, diamètre 125 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal