

Câble Externe SAS (Serial Attached SCSI) 2 m - Mini SAS - SFF-8088 vers SFF-8088

StarTech ID: ISAS88882



Le câble SAS externe ISAS88882 de 2 m est conçu pour les réseaux, serveurs, postes de travail et ordinateurs de bureau de haute performance avec prise en charge de vitesses de transfert de données jusqu'à 6 Gb/s.

Ce câble Mini SAS robuste propose des fiches SFF-8088 à SFF-8088 pour brancher vos périphériques SAS externes (contrôleurs, disques durs, réseau de stockage SAN, etc.), et est conforme au TAA en matière d'achats fédéraux (Annexe GSA).

Fait de matériaux de qualité supérieure, ce câble SAS de 2 m bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Applications

- À utiliser dans les réseaux de stockage pour connecter les boîtiers et les contrôleurs compatibles extenseurs SAS
- Connectez des contrôleurs SAS à des faces arrière SAS
- Branchez un disque dur externe à un contrôleur SAS

Features

- 2 fiches SFF-8088 avec broches de verrouillage
- Connecteurs en métal durables
- Prise en charge de vitesses de transfert pouvant atteindre 6 Gb/s
- Conception à voies multiples
- Compatibilité rétroactive avec les périphériques SATA

Technical Specifications

Warranty	Lifetime
Nombre de conducteurs	8 Twisted Pair
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-polyester avec blindage tressé en cuivre étamé
Connecteur A	1 - SFF-8088 (26-pin; External Mini-SAS) A verrouillage Plug
Connecteur B	1 - SFF-8088 (26-pin; External Mini-SAS) A verrouillage Plug
Longueur max. de câble	2 m [6.6 ft]
Couleur	Noir
Calibre du fil	28 AWG
Longueur de câble	2 m [6.6 ft]
Longueur du produit	2 m [6.6 ft]
Poids du produit	232 g [8.2 oz]
Quantité par paquet	1
Poids brut	237 g [8.4 oz]
Inclus dans le paquet	1 - Câble SAS SCSI série externe 2 m - SFF-8088 vers SFF-8088

Certifications, Reports and Compatibility

