

Solar-Schranke Sperrmaster

Gesamtbreite 2,6 m, lichte Breite 2,5 m, Schrankenbaum aus Aluminium mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 222303



Solar-Schranke Sperrmaster

Solar-Schranke

- Gesamtbreite 2,6 m
- Höhe über Flur 900 mm
- lichte Breite 2,5 m
- Bodenplatte zum Aufdübeln
- Schrankenbaum aus Aluminium mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- mit Solarzelle, Akku und reflektierenden Streifen
- Ständer aus Aluminium mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Lieferung inklusive Fernbedienung

Technische Details

Verkehrssicherung	Abspersystem	Material Schrankenbaum	Aluminium
Abspersystem	Schranke	Oberfläche Schrankenbaum	pulverbeschichtet
Schrankentyp	Solar-Schranke	Material Ständer	Aluminium
Breite gesamt	2,6 m	Oberfläche Ständer	pulverbeschichtet

lichte Breite	2,5 m	Lieferumfang	inklusive Fernbedienung
Höhe über Flur	900 mm	Anlieferung	vormontiert
Befestigungsart	Bodenplatte zum Aufdübeln	Gewicht	30,98 kg
Schranke Ausstattung	Solarzelle, Akku, reflektierende Streifen		

Zubehör

222304



Fernbedienung für Schranke, Reichweite ca. 12 m