

Cascoo Lenkrolle mit Total-Feststeller



Traglast 500 kg, Durchmesser 125 mm, Naben Länge 60 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Schwenklager, Totalfeststeller, Felge aus Aluminium, Befestigung mit Platte



Artikelnummer: 243682

Lenkrolle mit Total-Feststeller

- Traglast 500 kg
- Durchmesser 125 mm
- Naben Länge 60 mm
- Mit Polyurethan-Bereifung
- Nabe mit Schwenklager
- Schraubloch Abstand 105x84/76 mm
- Totalfeststeller
- Felge aus Aluminium
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch verzinkt
- Befestigung mit Platte

Technische Details

| | | | |
|---------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| Fördertechnik | Rollen | Befestigungselement | Platte |
| Rollentyp | Transportgeräterollen | Material Gehäuse | Stahl |
| Bauform | Lenkrolle | Feststeller | Totalfeststeller |
| Traglast | 500 kg | Fadenschutz | nein |

| | | | |
|----------------|--------------|---------------------|---------------------|
| Bereifung | Polyurethan | Nabenlänge | 60 mm |
| Rad-Ø | 125 mm | Schraubloch Abstand | 105x84/76 mm |
| Material Felge | Aluminium | Oberfläche Gehäuse | galvanisch verzinkt |
| Radlager | Schwenklager | Gewicht | 3,323 kg |