

hofs Weitspannregal

Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 2270 x 535 mm, Fachlast 350 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 510586



hofs Weitspannregal

Anbauregal

Weitspannregal

- Anbaufeld
- Stecksystem
- Geeignet für sperrige Güter
- Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 2270 x 535 mm
- Feldlast 2000 kg
- Fachlast 350 kg



- Fach Breite x Tiefe 2250 x 500 mm
- 5 Ebene(n) mit Stahlboden
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Nutzung beidseitig
- Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------------------------|--|
| Möbeltyp | Regal | Höhenverstellraster Ebene | 25 mm |
| Regaltyp | Weitspannregal | Nutzung | beidseitig |
| Regalsystem | Stecksystem | Oberfläche Boden | verzinkt |
| Regalfeld | Anbaufeld | Oberfläche Ständer | verzinkt |
| geeignet für (Produkt/Material) | sperrige Güter | Regal Ausstattung | Böden |
| Material | Stahl | Ständer Ausstattung | Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten |
| Höhe | 3000 mm | Aufstellwinkel Ausrichtung | gerade |
| Breite | 2270 mm | Stabilität / Aussteifung / Verst | hohe Stabilität durch gesickte Tiefenverbindungsbleche |
| Tiefe | 535 mm | Farbe Ausführung | verzinkt |
| Fachlast | 350 kg | Zertifizierung | GS // RAL-Gütezeichen |
| Fachbreite | 2250 mm | Lieferumfang | Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot |
| Feldlast | 2000 kg | Anlieferung | zerlegt |
| Fachtiefe | 500 mm | Garantie | 5 Jahre |
| Böden / Ebenen Anzahl | 5 Stück | Gewicht | 134,86 kg |
| Böden- / Ebenentyp | Stahlboden | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 150123 |  | Wandverankerung für Steckregal, Bis 45 mm verstellbar, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 510584 |  | Weitspannregal, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1520 x 535 mm, Fachlast 350 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 510588 |  | Weitspannregal, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 2520 x 535 mm, Fachlast 350 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |

| | | |
|--------|---|--|
| 510606 |  | Fachboden für Weitspannregal, Breite x Tiefe 2250 x 500 mm, Für eine Fachlast von 350 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 993079 |  | Weitspannregal, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 2020 x 535 mm, Fachlast 350 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 213052 |  | Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm |
| 231461 |  | Höhenvariabler Faltkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden |
| 991798 |  | Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß |