

## Scherenhubtisch

Traglast 1000 kg, geschlossene Plattform, Plattform Länge x Breite 2250 x 1000 mm, Nutzhub 1600 mm, Einzelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5019 Capriblau



Artikelnummer: 524070



## Scherenhubtisch

### mit geschlossener Plattform

Scherenhubtisch

- Traglast 1000 kg
- geschlossene Plattform
- Plattform Länge x Breite 2250 x 1000 mm
- aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5019 Capriblau
- Nutzhub 1600 mm
- Bauhöhe 235 mm
- Hubzeit 30 Sek
- Hubausführung elektrisch
- besonders sicher durch Totmannsteuerung
- Einzelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5019 Capriblau
- verwindungssteife Stahlkonstruktion
- Energieverbrauch 1,43 kW
- Kabel 3 m lang
- mit Spannung 400V/50Hz
- Schutzart IP65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen

Richtungen

- Gewicht 400 kg

## Technische Details

Hebegerät	Hubtisch	Bedienung Hub	elektrisch
Hubtischtyp	Scherenhubtisch	Scheren Ausführung	Einfachscherer
Traglast	1000 kg	Kabellänge	3 m
Länge Plattform	2250 mm	Material	Stahl
Breite Plattform	1000 mm	Oberfläche Schere	pulverbeschichtet
Hubhöhe (min.)	235 mm	Farbe Schere	capriblau // RAL5019
Hubhöhe (max.)	1600 mm	Länge	2250 mm
Hubzeit	30 Sek	Energieverbrauch	1,43 kW
Nutzhub	1600 mm	Spannungsversorgung	Spannung 400V/50Hz
Bauhöhe	235 mm	IP Schutzart	65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
Plattformtyp	geschlossene Plattform	WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4
Material Plattform	Stahl	Sicherheitsausstattung	besonders sicher durch Totmannsteuerung
Oberfläche Plattform	pulverbeschichtet	Gewicht	400 kg
Farbe Plattform	capriblau // RAL5019		

## Dazu passt auch ...

149422		Stirnrad-Flaschenzug, Zuglast 3000 kg, Standardhub Länge 3 m, Anzahl Kettenstränge 1
210799		Palettenhubwagen, Traglast 5000 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 210 mm, Lenkräder mit Stahl-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Stahl-Bereifung, Breite x Ø 75 x 80 mm
354036		Rundschlingen-Gehänge, Traglast einfach direkt 8400 kg, Nutzlänge 1 m, Strangzahl: 4 Stück, aus Polyester in grau
508980		Kombikatze, Zuglast 5000 kg, Rollkatze, Standardhub Länge 3 m
670488		Hebeband, Traglast einfach direkt 5000 kg, Nutzlänge 6 m, aus Polyester in rot