

C+P

Sichtfenster- Schiebetürenschränk ERGO

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1600 x 500 mm, 8 Ebene(n) mit Stahlboden, mit Mitteltrennwand, verschließbar mit Druckzylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit Einbrennlackierung, Front mit Einbrennlackierung

Artikelnummer: 532127

ERGO



C+P Werkzeug- und Materialschrank ERGO

mit Sichtfenster-Schiebetüren

Sichtfenster-Schiebetürenschränk

- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1600 x 500 mm
- geschweißte Stahlkonstruktion
- Stahlblechkonstruktion
- Schiebetür mit Sichtfenster
- Sichtfenster aus 3 mm starkem Acrylglas
- leiser Lauf durch Kunststoffschienen und kugelgelagerten Spezialrollen
- 8 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 70 kg
- Im Raster von 15 mm verstellbar
- mit Mitteltrennwand

- mit Bügelgriff
- verschließbar mit Druckzylinderschloss
- Unterbau Sockel
- Korpus mit Einbrennlackierung
- Front mit Einbrennlackierung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- GS- und TÜV-geprüft
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| Möbeltyp | Schrank | Schließsystem | Druckzylinderschloss |
| Schranktyp | Werkstattschrank | Unterbau | Sockel |
| Türtyp | Schiebetür mit Sichtfenster | Material | Stahlblech |
| Höhe | 1950 mm | Höhenverstellraster Ebene | 15 mm |
| Breite | 1600 mm | Oberfläche Boden | verzinkt |
| Tiefe | 500 mm | Mitteltrennwand | ja |
| Schrank Ausstattung | Böden | Griff | Bügelgriff |
| Böden / Ebenen Anzahl | 8 Stück | abschließbar | ja |
| Böden- / Ebenentyp | Stahlboden | fahrbar | nein |
| Traglast Fachboden | 70 kg | Zertifizierung | GS // TÜV |
| elektrisch leitend | nein | Garantie | 5 Jahre |
| Oberfläche Korpus | einbrennlackiert | Gewicht | 117,08 kg |
| Oberfläche Front | einbrennlackiert | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 230287 |  | PIN-Code-Schloss, Bedienung über PIN-Code, 4 - 8-stelliger Code, optische Funktionsrückmeldung (rot/grün), Spannungsversorgung über Batterie 2 x AA alkaline, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 532129 |  | Stahlboden für Sichtfenster-Schiebetürenschränk, Breite x Tiefe 1600 x 500 mm, Traglast 70 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 146393 |  | Magnetrahmen, DIN A4 im Hoch-/Querformat, Rahmen in orange, Rückseite magnetisch |
| 520197 |  | Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau |
| 664077 |  | Schiebebügelwagen, Traglast 200 kg, Ladefläche Länge x Breite 890 x 450 mm, Plattform aus Holz, Gestell in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP, Räder mit TPE-Bereifung |