

| Artikel nummer | artikelnaam |
|----------------|-----------------------------------|
| 108105009 | Standard - combinatie IV PA zwart |



Bild folgt
Foto volgt
Photo to follow

Standard - wandcontactdoos 1-voudig penaarde zwart

| Technische gegevens | 108105009 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Aansluitwijze | Schroefklem |
| Aantal eenheden | 1 |
| Met signaallamp | nee |
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | nee |
| Frequentie | 50 50 Hz |
| Beschermingscontact | ja |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak | nee |
| Uitwerpmechanisme | nee |
| Materiaal | Kunststof |
| Bevestigingswijze | Bevestiging met schroef |
| Slagvastheid | niet beschikbaar |
| Transparant | nee |
| Met glaszekering | nee |
| Met doorlusvoorziening | ja |
| Met functieverlichting | nee |
| Met oriëntatieverlichting | nee |
| Met ingebouwde USB voeding | geen |
| Aantal modules (bij modulair systeem) | 0 |
| Aantal actieve contacten (rond) | 1 |
| Aantal actieve contacten (vlak) | 0 |
| Rond aardingscontact | ja |
| Min. diepte van de inbouwdoos | ,000 mm |
| Compatible met Apple HomeKit | nee |
| Compatible met Google Assistant | nee |
| Compatible met Amazon Alexa | nee |
| Metallic | nee |
| Nom. stroom | 16 A |
| Nom. spanning | 250 V |
| Montagewijze | Schalter und Steckdosen/Aufputz |
| Kleur | zwart |
| Uitvoering | Beschermende contactpen |
| Halogeenvrij | ja |
| Afsluitbaar | nee |
| Met klapdeksel | nee |
| Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
| Aantal fasen | 1 |

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 25.11.2022

| Technische gegevens | | 108105009 |
|---|-----------------------------------|-----------|
| Met aan/uitschakelaar | nee | |
| Voor zware omstandigheden (conform VDE) | nee | |
| Stekkerstand gedraaid | nee | |
| Overspanningsbeveiliging | nee | |
| Foutstroombeveiliging | nee | |
| Geïsoleerde montage | nee | |
| Schakelmateriaalbreedte | 64,000 mm | |
| Schakelmateriaalhoogte | 100,500 mm | |
| Schakelmateriaaldiepte | 43,000 mm | |
| Aantal contactdozen schakelbaar | 0 | |
| Met IFTTT ondersteuning | nee | |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 | |
| Speciale voeding | zonder speciale stroomvoorziening | |
| Kwaliteitsklasse | Thermoplast | |
| Uitvoering oppervlakte | glanzend | |
| Opdruk/indicatie | zonder | |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 | |
| Antibacteriële behandeling | nee | |
| Met inbouw Bluetooth-luidspreker | nee | |
| Aantal USB-A poorten | 0 | |
| Aantal USB-C poorten | 0 | |
| Maximale stroomsterkte van USB-voeding | ,00 mA | |
| Met WLAN repeater | nee | |