


# Technisch specificatieblad

## Bedradingskokers CABLIX 40, kanaalbreedte 100

Artikelnr. 6132616



Flexibele bedradingskoker voor de horizontale en verticale installatie in de schakelkast.

Directe wandmontage via de geïntegreerde vloerperforatie (met dubbelzijdige kleefband als montagehulp). Moeilijk ontvlambaar en zelfdovend na verwijdering van een inwerkende vlam. De lamellen in het bodemdeel van het kanaal kunnen zonder gereedschap uitgebroken worden.



**PVC** Polyvinylchloride

Producttekst normen	Getest volgens NEN-EN-IEC 50085-2-3.
Producttekst inhoud pakket	Bodemdeel en deksel in de set.

### Stamgegevens

Bestelnr.	6132616
Type	CABLIX 10040 S
Dimensie	2000x40x100
Kleur	steengrijs
RAL-nummer	7030
Materiaal	Polyvinylchloride
Materiaal-afk.	PVC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	2 m
Gewicht	110,00 kg/100 m

### Technische gegevens

Lengte	2.000,00 mm
Breedte	40,00 mm
Zijhoogte	100,00 mm
Uitvoering van de zijwand	gesleufd
Type bevestiging	Bodemperforatie
Flexibel	<input type="checkbox"/>
Kruipstroomvast	<input checked="" type="checkbox"/>
Met bovenstuk	<input checked="" type="checkbox"/>
Nuttige doorsnede	2.900,00 mm <sup>2</sup>
Halogeenvrij	<input type="checkbox"/>
Sleufafstand	6,50 mm
Sleufbreedte	6,00 mm
zelfblussend	<input checked="" type="checkbox"/>