

# Technisch specificatieblad

## Deksel voor verticale bocht 90° 60, dalend

Art.-Nr. 7130952



Deksel voor vallende verticale bochten met zijhoogte 60.



<b>A2</b>	Roestvast staal 1.4301
<b>2B</b>	Blank, nabehandeld

Opmerking extra producttekst	De bevestiging wordt door de overlapping van het kabelgootdeksel gegarandeerd. Bovendien kan het deksel met dekselklemmen worden bevestigd.
------------------------------	---

### Stamgegevens

Bestelnr.	7130952
Type	DBV 60 100 F A2
Omschrijving 1	Deksel verticale bocht 90°
Omschrijving 2	dalend
Fabrikant	OBO
Dimensie	B100mm
Materiaal	Materiaal: roestvrij staal 1.4301
Materiaal-afk.	A2
Oppervlak	Blank, nabehandeld
Oppervlak afk.	2B
Kleinste verkoopseenheid	1,00 Stuk
Gewicht	42,10 kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

Deksel voor verticale bocht 90° 60, dalend

Art.-Nr. 7130952



## Technische gegevens



Breedte	100,00 mm
Zijhoogte	60,00 mm
Afmeting B	100,00 mm
Afbuiging (hoek)	90°
Type bevestiging	Draaigrendel
Plaatdikte	0,75 mm
Geschikt voor kabelgoot	<input checked="" type="checkbox"/>
Geschikt voor draadgoot	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor kabelladder	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor functiebehoud	<input type="checkbox"/>
Richtingsverandering	verticaal dalend
RVS, gebeitst	<input type="checkbox"/>
Scharnierend	<input type="checkbox"/>