

# Slimme enkelvoudige schakelaar, schroefbevestiging

410-00110


4 jaar  
garantie

Mechanisme voor slimme enkelvoudige schakelaar, met schroefbevestiging. Een afwerkingsset en een afdekplaat in een kleur naar keuze moet afzonderlijk besteld worden.

## Technische gegevens

Slimme enkelvoudige schakelaar, schroefbevestiging.

- Niet compatibel met de draadloze bridge
- Ledkleur: wit
- Maximale nominale waarde vermogenschakelaar: 16 A (beperkt door nationale regelgeving voor installaties)
- Communicatieprotocol: Easywave
- Maximaal radiofrequent vermogen: 5 dBm
- Werkfrequentie: 0.8683 GHz
- Beschermingsgraad: IP20
- Inbouwraam
  - metaaldikte 1 mm
  - na het snijden verzinkt op alle zijden, ook op de snijzijden
  - met 4 inloopsleuven met schroefgat van 7 mm
  - met 4 schroefgaten (aangeduid met schroefsymbool) met diameter van 3 mm voor montage op panelen
- Vereist type inbouwdoos
  - diepte: min. 40 mm (incl. bedradingsruimte)
  - klauw/schroefbevestiging: 60 mm
  - binnendiameter doos: 60 mm
  - meervoudige dozen centerafstand horizontaal: 71 mm
  - meervoudige dozen centerafstand verticaal: 71 mm
- Bevestigingswijze
  - met schroeven, voor eenvoudige bevestiging in inbouwdoos met grijpvlakken
- Opzetboord: 4 rechthoekige openingen (7 x 2,5 mm) die, als de inbouwdoos uit het pleisterwerk steekt, een speling tussen 1 à 1,2 mm kunnen opvangen, zodat de afdekplaat alsnog perfect tegen de muur kan aansluiten
- Afmetingen (HxBxD): 70 x 70 x 42 mm
- Markering: CE



CE

**niko**

## Aansluitschema

