

## Exclusive Midi Wit 2770lm 4000K Ra>90 Faseafsijding

Artikelcode: 902630  
 EAN: 7021989026303



### Elektrisch

System wattage: 26W  
 Spanning: 220-240V  
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 25, B16: 41, C10: 25, C16: 41

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
 Luminous flux: 2770lm  
 Werkzaamheid: 107 lm/W  
 Kleurtemperatuur: 4000K  
 Kleurweergave (CRI): Ra>90  
 MacAdams factor: SDCM: 2  
 levensduur: L90/B10>100,000  
 Lichtverdeling: Direct  
 Optiek: Reflector  
 Bundelhoek: 40°

### Controle/dimmen

Type: Faseafsijding

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: E  
 BVB: Ja

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium  
 Kleur: Wit (RAL 9003)  
 Materiaal afdekking: Gehard glas

### Montage/Aansluiting

Montage: Inbouw, Binnen / Buiten  
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

### Afmetingen

Diameter (mm) D: 114  
 Cut-out (mm): 102  
 Gewicht (kg) bruto/netto: 0.801 / 0.98

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 175 x 142 x 100

