

Artikel nummer	artikelnaam
226020017	POWERversal snoercentrale 3V RA SH schak. 1,4 meter snoer zilver/zwart

POWERversal snoercentrale 3-voudig geard met shutter, schakelaar en 1,4 meter H05VV-F3G1,5mm² snoer zilver/zwart

Technische gegevens	226020017
Behuizingsvorm	rechthoekig
Aantal contactdozen met randaarde (type F)	3
Aardlekschakelaar	nee
Met deksel	nee
Materiaal	Kunststof
Slagvastheid	niet beschikbaar
Transparant	nee
Aantal CEE-contactdozen	0
Aantal contactdozen met aardingspen	0
Aantal contactdozen overig	0
Aantal koudapparaatcontactdozen	0
Aantal USB aansluitingen	0
Aantal contactdozen type Bipasso (Italië)	0
Aantal contactdozen type P11 (Italië)	0
Aantal NEMA contactdozen	0
Aantal universele multistandaard contactdozen	0
Aantal contactdozen Franse Norm Type E	0
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee
Compatible met Amazon Alexa	nee
Nom. stroom	16,00 A
Kleur	Zilver
Aderdoorsnede	1,500 mm ²
Halogeenvrij	ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Lengte snoer	1,4 m
Met aan/uitschakelaar	nee
Netontstoringfilter	nee
Stekkerstand gedraaid	ja
Overspanningsbeveiliging	nee
RAL-nummer (vergelijkbaar)	7035
Aantal Euro-contactdozen	0
Met IFTTT ondersteuning	nee
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15	0



Technische gegevens	226020017
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25	0
Aantal contactdozen type P17 (Italië)	0
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
NEMA-code	zonder
Uitvoering oppervlakte	mat
Hoek stekkerstand gedraaid	90°
Uitvoering netaansluiting	Beschermend contact
Aantal contactdozen met aardingspen (Deense standaard)	0
Antibacteriële behandeling	nee
Aantal contactdozen Italië Type P30	0
Overstroombeveiliging	nee
Max. aansluitvermogen	3680 W
Direct stekerbaar	nee