

Anbausteckdose gerade - Flansch 72x65, Befestigung 52x52




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	13677
EAN	4024941136778
Produktgruppe	Anbausteckdose Quick-Connect gerade
Stromstärke	16A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	10h
Spannung	> 50V

Artikelbeschreibung	
Frequenz	100 bis einschließlich 300Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	grün
Gerätefarbe	Klappdeckel grün RAL 6002, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Flanschmaß vertikal in mm	72mm
Flanschmaß horizontal in mm	65mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	52mm
Bohrlochabstand horizontal in	52mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,115 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941136778
Länge	410 mm

Logistikdaten	
Breite	285 mm
Gewicht	0,115 kg
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941829045
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1,275 kg
Volumen	5.737,5 ccm



4 MB 100

Ampere	16	16	16				
Polzahl	3	4	5				
a	62,0	72,0	72,0				
b	62,0	65,0	65,0				
c	47,0	52,0	52,0				
d	47,0	52,0	52,0				
e ø	5,5	5,5	5,5				
f	7,0	7,0	7,0				
h	35,5	35,5	35,5				
i	51,0	53,0	53,0				
k	70,0	80,0	85,0				
ø	45,0	45,0	55,0				
m	10,0	9,0	13,0				
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5				
Leiter mm ² max	4	4	4				