

Artikelnummer: 153657

Kurzbeschreibung: Kast voor zware belasting, fijn plaatstaal, afmetingen B 950 x D 600 x H 1180 mm

Langbeschreibung: Kast voor zware belasting, fijn plaatstaal, afmetingen B 950 x D 600 x H 1180 mm: De zware kast is gemaakt van gepoedercoat plaatstaal en heeft een rubberen frame. De zware kast heeft een dubbele vleugel deur en is afsluitbaar. Deze zware kast biedt een draagvermogen tot 800 kg. Uitgerust met een dubbele vleugel deur met push rod lock en een tweepunts deurslot aan de onder- en bovenkant, kan de zware kast worden afgesloten met een cilinderslot. De zware kast van gepoedercoat plaatstaal is voorzien van een rubberen frame. In de kast bevinden zich twee legplanken (schuine planken), 1 onderkast en een lade en een geperforeerde plaat voor gereedschaphouders. Bij een gelijkmatige verdeling van de lading dragen de legborden elk 40 kg en de lade 50 kg. De lade kan worden onderverdeeld in metalen of kunststof scheidingswanden. Meer details:

- Gepoedercoat plaatstaal
- Dubbele vleugel deur met push rod lock
- Tweepuntsdeurvergrendeling boven en beneden
- Stalen frame met rubber, voor het opbergen van voorwerpen H 30 mm
- Geperforeerde plaat voor gereedschaphouder
- De lade maakt de installatie van scheidingswanden van plaatstaal of kunststof mogelijk.
- cilinderslot
- Aantal legplanken: 2 hellende planken, 1 sokkelblad
- Aantal laden: 1
- Totaal draagvermogen: 800 kg
- Draagvermogen lade: 50 kg
- Draagvermogen plank: 40 kg
- Kleur: lichtgrijs (RAL 7035), lichtblauw (RAL 5012)
- Kleur van de behuizing: lichtgrijs (RAL 7035)
- Basiskleur: lichtgrijs (RAL 7035)
- Kleur deur: lichtblauw (RAL 5012)
- Levering: gemonteerd
- Afmetingen: B 950 x D 600 x H 1180 x D 600 x H 1180
- Gewicht: 103 kg

