

Artikelnummer: 95468

Kurzbeschreibung: Montageopstapje, met aluminium roostertreden, 2 treden

Langbeschreibung: Montageopstapje, met aluminium roostertreden: Voor toepassing op werkplekken waar speciaal moet worden gezorgd voor zo min mogelijk uitglijgevaar. Nog meer veiligheid door de roostervormige treden met een getande bovenkant van het draagvlak, die voldoen aan de hoogste eisen (testgroep R13 vlg. BGR 181) om uitglijden te voorkomen.



Ta'œV-/GS-keurmerk

- 1 trede
 - 2,20 m werkhoogte, 0,20 m platformhoogte
- 2 treden
 - 2,40 m werkhoogte, 0,40 m platformhoogte
- 3 treden
 - 2,60 m werkhoogte, 0,60 m platformhoogte
- 4 treden
 - 2,80 m werkhoogte, 0,80 m platformhoogte
- 5 treden
 - 3,00 m werkhoogte, 1,00 m platformhoogte

