

## Han3M RJ45 GL Cat6A plug 8p met.



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 45 115 1522
Beschreibung	Han3M RJ45 GL Cat6A plug 8p met.
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09451151522">https://b2b.harting.com/09451151522</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	RJ45
Komponente	Kabelsteckverbinder
Beschreibung	RJ45
Gehäuseart	Tüllengehäuse
Gehäusebeschreibung	gerade

### Ausführung

Anschlussart	Piercinganschluss
Baugröße	Han <sup>®</sup> 3 A
Schirmung	voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kontaktanzahl	8
Lieferumfang	Steckverbinder einsatz Gehäuse Kabelverschraubung Montageanleitung

### Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	0,08 ... 0,22 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt	AWG 28 ... AWG 24 flexibel
Aderaußendurchmesser	1 mm
Übertragungseigenschaften	Kat. 6 Klasse E bis 250 MHz



Pushing Performance  
Since 1945

## Technische Kennwerte

Datenrate	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2,5 Gbit/s
	5 Gbit/s
	10 Gbit/s
Grenztemperatur	-40 ... +70 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP65
	IP67
Kabeldurchmesser	5 ... 9 mm

## Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Farbe Gehäuse	schwarz
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate Blei
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel Naphthalin

## Normen und Zulassungen

Zulassungen	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	10
Nettogewicht	125,72 g
Ursprungsland	Rumänien



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Kaufmännische Daten

europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140058828
eCl@ss	27440101 Rechtecksteckverbinder (Set)

---