

Rohrzangen S-Maul

- > Schlankes, S-förmiges Maul
- > Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung
- > Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet
- > Dreipunktanlage am Rohr, selbstklemmend
- > Doppel-T-Profilgriff
- > Unverlierbare Stellmutter
- > Rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen
- > Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
- > DIN 5234



83 30 015

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm		Zange	⊘ Ø Zoll	⊘ Ø mm	⊘ Zoll	⚖ g
83 30 005	025221	245		rot pulverbeschichtet	1 1/2	35	1/2	472
83 30 010	014249	320			1 5/8	42	1	836
83 30 015	014256	420	▨		2 3/8	60	1 1/2	1540
83 30 020	014263	540			2 3/4	70	2	2669
83 30 030	014164	680			4 3/4	120	3	4366

Rohrzangen S-Maul

mit Schnelleinstellung

- > Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- > Zeitsparende, präzise Einstellung der Öffnungsweite per Knopfdruck direkt am Werkstück
- > Kraftsparendes Arbeiten durch Selbstklemmung
- > Kein unbeabsichtigtes Verstellen der Zangenschenkel
- > Hohe Verschleißfestigkeit durch zusätzlich gehärtete Verzahnung
- > Höchste Belastbarkeit durch vollvergütete Zangenschenkel
- > Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



83 60 010



83 61 010

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm		Zange	Griffe	⊘ Ø Zoll	⊘ Ø mm	⊘ Zoll	⚖ g
83 60 010	075424	330		rot pulverbeschichtet		1 5/8	42	1	955
83 60 015	075677	420	▨			2 3/8	60	1 1/2	1470
83 60 020	078838	560				2 3/4	70	2	2420
83 61 010	077602	330		grau pulverbeschichtet	mit Kunststoff überzogen	1 5/8	42	1	955
83 61 015	077619	420	▨			2 3/8	60	1 1/2	1470
83 61 020	078876	560				2 3/4	70	2	2480