



Futura / Portas / Bopult

Diese Tischgehäuse
zeichnen sich durch
ergonomisches Design aus

- 11 Varianten
- Je nach Ausführung können die Oberteile gedreht montiert werden
- T 900 mit klappbarer Displayfläche



| | |
|------------------------|--|
| Farbton | Modellabhängig: Lichtgrau, ähnlich RAL 7035 oder Schwarz, ähnlich RAL 9005 |
| Schutzart | Modellabhängig: IP 40/DIN EN 60529 oder IP 54/DIN EN 60529 |
| Gehäusematerial | ABS; Details siehe Technische Informationen |

- Alle **F-Versionen**, sowie das Gehäuse **BP 810**, sind mit einer 1 mm durchgehend vertieften Fläche für die Montage von Folientastaturen ausgestattet
- Die **RO-Versionen** haben rückseitig eine einsteckbare Aluminiumplatte, die eine einfache Bearbeitung und die separate Montage verschiedener Schnittstellen ermöglicht
- Das Gehäuse **T 900** hat am Oberteil einen stufenlos klappbaren Displaybereich
- Die Gehäuse **T 890/893** sind mit einer Bodenplatte aus Stahlblech ausgestattet



Futura



Tischgehäuse mit Folientastaturfläche

| Modell | Best.-Nr. | A | B | C | b1 | c1 | Bemerkung |
|---------|-----------|-----|-----|------|----|------|-----------|
| T 888 F | 47888200 | 275 | 195 | 48 | 7° | 36,3 | IP 40 * |
| T 889 F | 47889200 | 132 | 170 | 44,9 | 7° | 34,7 | IP 40 * |
| T 898 | 47898000 | 151 | 195 | 48 | 7° | 36,3 | IP 40 * |
| T 898 F | 47898200 | 151 | 195 | 48 | 7° | 36,3 | IP 40 * |
| T 899 | 47899001 | 125 | 150 | 30,7 | 6° | 22,8 | IP 54 |

Lieferumfang: Ober- und Unterteil, Schrauben, GummifüÙe

Hinweis: * = IP 54 auf Anfrage möglich.




Tischgehäuse mit Folientastaturfläche und einsteckbarer Rückwand, Alu naturfarben eloxiert

| Modell | Best.-Nr. | A | B | C | b1 | Bemerkung |
|------------|-----------|-----|-----|----|----|-----------|
| T 898 RO | 47898100* | 151 | 195 | 48 | 7° | IP 40 |
| T 898 F-RO | 47898300 | 151 | 195 | 48 | 7° | IP 40 |

Lieferumfang: Ober- und Unterteil, Schrauben, Aluminium-Rückwand, GummifüÙe

Hinweis: * = lieferbar auf Anfrage.





Futura

Tischgehäuse mit Handballenauflage und separater Bodenplatte aus Stahlblech

| Modell | Best.-Nr. | A | B | C | a1 | Bemerkung |
|--------|-----------|-----|-----|------|-----|-----------|
| T 890 | 47890001 | 300 | 225 | 50,6 | 238 | IP 40 |
| T 893 | 47893001 | 500 | 225 | 50,6 | 438 | IP 40 |

Lieferumfang: Oberteil, Bodenplatte, Schrauben, GummifüÙe



Z.-2303276




Portas



Tischgehäuse mit klappbarem Displayteil

| Modell | Best.-Nr. | A | B | C | Bemerkung |
|--------|-----------|-----|-----|----|-----------|
| T 900 | 47900000 | 280 | 245 | 32 | IP 40 |

Lieferumfang: Ober- und Unterteil inkl. Displayteil, Schrauben



Bopult

Pultgehäuse

| Modell | Best.-Nr. | A | B | C | Bemerkung |
|--------|-----------|-----|-----|------|-----------|
| BP 810 | 45810000 | 106 | 176 | 54,3 | IP 40 |

Lieferumfang: Ober- und Unterteil, Befestigungsschrauben, Frontplatte, GummifüÙe

Hinweis: Die Platine wird zwischen Ober- und Unterteil eingeklemmt.

